

**Garant****Imadło centrujące neutralne, szerokość szczęk A: 120 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	360133 120
GTIN	4045197801906
Klasa artykułu	310

**Opis****Wykonanie:**

Imadła centrujące do różnych zastosowań:

- **bardzo niezawodne dzięki szczelnej obudowie**
- **wysoka precyzja, powtarzalność w zakresie 0,02 mm**
- **zmiennie ustawienie centralne  $\pm 0,02$  mm**
- **przyjazne w obsłudze, szeroki program szczęk**
- **powierzchnie funkcyjne hartowane**
- **masywne wykonanie ze stali narzędziowej, powierzchnia zabezpieczona przez krótkotrwałe azotowanie.**

**Zalety:**

- **Elastyczne w zastosowaniu dzięki małej masie.**
- **Wielofunkcyjne zastosowanie.**

Bezpośrednio do łoża maszyny, palet wymiennych albo konsoli (360156).

**Zastosowanie:**

Idealnie nadaje się do obróbki w 5 płaszczyznach, doskonałe do mocowania części surowej. Bardzo wielostronne zastosowanie: systemy paletyzacji, automatyzacji, zaciskanie wielokrotne poprzez np. szyny mocujące, mocowanie pojedyncze poprzez konsole albo bezpośrednio do maszyny.

**w dostawie::**

2 łapy mocujące. W komplecie klucz nasadowy nr 642700 E12.

**Wyp. dodatkowe:**

Warianty szczęk mocujących, patrz nr 360135 do 360148.

maks. siła mocująca do: 25,5 kN  
moment obrotowy: 60 Nm  
masa: 5,1 kg  
skok: 25 mm  
szerokość szczęk A: 120 mm  
długość: 130 mm

## Opis techniczny

skok	25 mm
szerokość	120 mm
moment obrotowy	60 Nm
maks. siła mocująca do	25,5 kN
wysokość	51 mm
długość	130 mm
masa	5,1 kg
szerokość szczęk A	120 mm
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

## Akcesoria

Para nasadzanych szczęk zaciskowych dla typu 120	360141 120
Szczęki podstawowe, miękkie, para dla typu 120	360145 120
Szczęki powlekane węglnikami spiekanyymi (HM), para dla typu 120	360138 120
Szczęki podstawowe, miękkie, para dla typu 120	360146 120
Szczęki powlekane węglnikami spiekanyymi (HM), para dla typu 120	360135 120
Szczęki powlekane węglnikami spiekanyymi (HM), para dla typu 120	360137 120
Para nasadzanych szczęk zaciskowych dla typu 120	360140 120
Szczęki pryzmatyczne – para dla typu 120	360148 120
Para nasadzanych szczęk zaciskowych dla typu 120	360142 120

Para nasadzanych szczęk zaciskowych dla typu 120	360143 120
--	------------

Szczęki powlekane węglnikami spiekanymi (HM), para dla typu 120	360136 120
---	------------