

**Cyfrowa suwmiarka warsztatowa IP67, z mackami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 300mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415365 300
GTIN	2050001860118
Klasa artykułu	46P

Opis**Wykonanie:**

Bardzo duży, kontrastowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Wysokość cyfr 8 mm, ew. 14 mm (od wielkości 500 mm). Z funkcją Preset ustawienia wstępnego wymiaru. Suwmiarka jest odporna na działanie wody, chłodziwa, oleju i pyłu.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948, wielk. USB2.

Opis techniczny

długość szczęk	100 mm
odczyt	0,0005 cal
granica błędu	0,03 mm
odczyt	0,01 mm
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	10 mm
Kalibracja	A1
przełączalny odczyt	mm / cale

Karta danych

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Norma	norma zakładowa
Opakowanie	Stabilny pojemnik
złącze	Złącze USB
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowane
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/415365-300>