




Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych „CYL-9”, Ø wiertła: 10 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	787005 10
GTIN	3165140044875
Klasa artykułu	76K

Opis

Wykonanie:

Płytką z węglików spiekanych z ostrymi krawędziami skrawającymi i uniwersalnym kątem ostrza. Dzięki szlifowi centrującemu możliwe jest dokładne nawiercanie także twardych powierzchni. Chwył ze specjalnej, ulepszonej ciepłnie stali.

Zastosowanie:

Do wiercenia w następujących materiałach, również w jednej operacji:

- cegła, gazobeton, lekkie materiały budowlane, tworzywa sztuczne
- glazura, ceramika, marmur, szkło
- zbrojenie w betonie.

wskazówka:

- uwaga: stosować tylko do wierceń nieudarowych!
- wiercenie szybsze niż przy wierceniu udarowym i więcej otworów przy jednym ładowaniu akumulatora.

Materiał ostrza

 ; węgliki spiekane

Zastosowanie z udarem / bez udaru: wiercenie bez udaru

chwył: chwył walcowy

długość linii śrubowej: 80 mm

długość całkowita: 120 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
Ø wiertła	10 mm
długość całkowita	120 mm

długość linii śrubowej	80 mm
Materiał ostrza 	węglik spiekany
Zastosowanie z udarem / bez udaru	wiercenie bez udaru
chwyt	chwyt walcowy