



Komplet wkładek 6-kątnych, czworokąt. 1/2 cala 7-elem., długie



Dane zamówienia

Numer katalogowy	639409
GTIN	4018754269426
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122 /3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub 6-kątnych gs_profil_6kant M6 – M18.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

w dostawie::

nasadki wkrętakowe: 7 szt. wielk. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm

przechowywane w: Kasetka z tworzywa ABS

długość: 322 mm

szerokość: 135 mm

wysokość: 57 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 5-14 mm

Opis techniczny

liczba części	7
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych	5-14 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne

długość	322 mm
szerokość	135 mm
wysokość	57 mm