

**Garant****Zestaw ze ściernicą trzpieniową, 10-elementowy B126, CBN, liczba ściernic trzpieniowych: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	552820 10
GTIN	4045197803146
Klasa artykułu	51E

**Opis****Wykonanie:**

Zestawy wybranych ściernic trzpieniowych o najczęściej używanych kształtach i wymiarach. Ø chwytu 3 mm.

**Zastosowanie:**

Do **wszystkich stali hartowanych, ulepszanych cieplnie i wysokostopowych.**

**w dostawie::**

Po jednym kształcie ściernicy trzpieniowej.

Siłownik nr 552500 wielk. 1; 2; 3; 4; 5; Kulka nr 552600 wielk. 1; 2; 3; 4; 6;

**Opis techniczny**

Ø chwytu	3 mm
liczba ściernic trzpieniowych	10
Materiały ściernic	azotek boru o układzie regularnym
oznaczenie ziarnistości	CBN

Rodzaj produktu

Ściernice trzpieniowe

## Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	20-30 m/s	P
Stal < 55 HRC	nadaje się	20-30 m/s	H
Stal < 60 HRC	nadaje się	20-30 m/s	H
Stal < 67 HRC	nadaje się	20-30 m/s	H
INOX	nadaje się	20-30 m/s	
Ti	nadaje się	20-30 m/s	
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	20-30 m/s	K
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		

## Akcesoria

Ściernice trzpieniowe CBNgalwaniczne B126 Ø główki 5 mm

552550 5

Ściernice trzpieniowe CBNgalwaniczne B126 Ø główki 4 mm

552550 4

Ściernice trzpieniowe CBNgalwaniczne B126 Ø główki 6 mm

552650 6

Ściernice trzpieniowe CBNgalwaniczne B126 Ø główki 1 mm

552550 1

Ściernice trzpieniowe CBNgalwaniczne B126 Ø główki 4 mm

552650 4

Ściernice trzpieniowe CBNgalwaniczne B126 Ø główki 2 mm

552650 2

Ściernice trzpieniowe CBNgalwaniczne B126 Ø główki 3 mm

552550 3

552650 1

Ściernice trzpieniowe CBNgalwaniczne B126 Ø główki 1 mm

Ściernice trzpieniowe CBNgalwaniczne B126 Ø główki 3 mm

552650 3

Ściernice trzpieniowe CBNgalwaniczne B126 Ø główki 2 mm

552550 2