

**Głębokościomierze cyfrowe do rowków IP 67, zakres pomiarowy: 200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	418753 200
GTIN	4059192057343
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Do mierzenia podcięć, rowków, wycięć, odsadzeń itd. Szyna pomiarowa z podwójnym hakiem. Obie powierzchnie stykowe w jednej płaszczyźnie.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498940.

Opis techniczny

Kalibracja	A2
zakres pomiarowy	0 - 200 mm
długość mostka	100 mm
przełączalny odczyt	mm / cale
Przełączalny odczyt	0,0005 cal
Przełączalny odczyt	0,01 mm
przekrój szyny pomiarowej	11,5 × 3,6 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032

Karta danych

Liczba dołączonych baterii	1
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	$\pm 0,03$ mm
Norma	ISO 13385
złącze	złącze Digimatic
złącze	złącze USB
złącze	interfejs RS232C
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	stal stopowa, INOX
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Głębokościomierz cyfrowy do rowków

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/418753-200>