

Klauke®**Szczypce zaciskowe, duże, typ: K05SYNCRO****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	729905 K05SYNCRO
GTIN	4012078000079
Klasa artykułu	76C

Opis**Wykonanie:**

Jednoręczna obsługa regulacji tarczy zaciskowej. Dzięki synchronicznej regulacji tarczy zaciskowej gwarantuje bezpieczne dopasowanie przekroju. Z ergonomicznym, 2-komponentowym uchwytem i obustronną osłoną antypoślizgową.

Mocne szczęki z przełożeniem dźwigniowym i zintegrowanymi tarczami zaciskowymi. Uchwyty dźwigniowe z nasadkami z tworzywa sztucznego. Przyporządkowanie przekroju widoczne na tarczach zaciskowych.

Zastosowanie:

Do nieizolowanych **końcówek** i **złączy rurkowych** (wykonanie normalne).

wskazówka:

Nie nadają się do zaciskanych końcówek wg DIN i do francuskich końcówek CNF.

Szczypce zaciskowe do końcówek wg DIN i francuskich końcówek CNF są dostarczane na zamówienie.

do przewodów o przekroju: 6 - 50 mm²

masa: 1,2 kg

długość całkowita: 390 mm

Opis techniczny

do przewodów o przekroju	6 - 50 mm ²
długość całkowita	390 mm
masa	1,2 kg

Aksesoria

Szczęki zamienne typ K05SYNCRO

729915 K05SYNCRO