



Tarcza ścierna wielowarstwowa (CER) Purple Grain Multi, Ø 115 mm, ziarnistość: 36



Dane zamówienia

Numer katalogowy	566355 36
GTIN	4027497569465
Klasa artykułu	53L

Opis

Wykonanie:

3-warstwowe ściernice z ziarnami ceramicznymi (CER) i zintegrowanym gniazdem gwintowanym M14. Warstwy dolne zużywają się równomiernie i odsłaniają kolejną warstwę. **Agresywne szlifowanie** przez krążek fibrowy połączone ze **spokojną pracą** i trwałością porównywalną z wachlarzową tarczą ścierną.

Zastosowanie:

Do **zastosowania uniwersalnego**. Niewielkie wibracje, długa trwałość.

Opis techniczny

Ø tarczy	125 mm
oznaczenie producenta	Purple Grain Multi
ziarnistość	36
oznaczenie ziarnistości	Ceramika
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 115 mm
gwint	M14
talerze	Talerz podporowy z tkaniny szklanej

zoptymalizowane dla materiału	stal
zoptymalizowane dla materiału	INOX
zoptymalizowane dla materiału	Ceramika
zalecany kąt przyłożenia	5-15 stopni
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
liczba warstw	3
Rodzaj produktu	Krażki ścierne