



Tarcza ścierna wielowarstwowa (CER) Purple Grain Multi, Ø 125 mm, ziarnistość: 36



Dane zamówienia

Numer katalogowy	566356 36
GTIN	4027497569472
Klasa artykułu	53L

Opis

Wykonanie:

3-warstwowe ściernice z ziarnami ceramicznymi (CER) i zintegrowanym gniazdem gwintowanym M14. **Agresywne szlifowanie** przez krążek fibrowy połączone ze **spokojną pracą** i trwałością porównywalną z wachlarzową tarczą ścierną.

Warstwy dolne zużywają się równomiernie i odsłaniają kolejną warstwę.

Zastosowanie:

Szlifowanie płaszczyzn i krawędzi.

Opis techniczny

oznaczenie producenta	Purple Grain Multi
Ø tarczy	115 mm
ziarnistość	36
oznaczenie ziarnistości	Ceramika
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm
gwint	M14
talerze	Talerz podporowy z tkaniny szklanej

zoptymalizowane dla materiału	INOX
zoptymalizowane dla materiału	Ceramika
zalecany kąt przyłożenia	5-15 stopni
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
liczba warstw	3
Rodzaj produktu	Krążki ścierne

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		