



Wiertarki dwubiegowe, Typ: 720554



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 075150 720554 |
| GTIN | 4014586882512 |
| Klasa artykułu | 03F |

Opis

Wykonanie:

- **Kompaktowa ręczna wiertarka 2-biegowa do wiercenia, pogłębiania, gwintowania i wkręcania.**
 - **Płynna, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej, zapewnia dobre wycucie przy nawiercaniu i wkręcaniu.**
 - **Zintegrowany przełącznik obrotów prawych/lewych zapewnia komfortową obsługę.**
- Uzębiony uchwyt dodatkowy umożliwia pewne chwytanie (kształtowo).

Zalety:

Bezstopniowa, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej.

w dostawie::

1 szybko mocujący uchwyt wiertarski z zabezpieczeniem zaciskowym, 1 dodatkowa rękojeść.

wskazówka:

Pasujące wiertła kręte zob. od nr 114000.

Opis techniczny

| | |
|--|-------|
| maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 2. biegu | 25 mm |
| pobór mocy | 500 W |
| maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 1. biegu | 35 mm |

| | |
|--|----------------------------|
| oznaczenie producenta | BOP 10-2 |
| maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 1. biegu | 10 mm |
| gniazdo uchwytu wiertarskiego | 1/2 cala – 20 UNF |
| maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 2. biegu | 8 mm |
| masa | 2 kg |
| maks. wibracje wg EN | $< 2,5 \text{ m/s}^2$ |
| zakres mocowania uchwytu wiertarskiego | 1,5 - 13 mm |
| robocze prędkości obrotowe (1. stopień) | 0 - 700 min^{-1} |
| robocze prędkości obrotowe (2. stopień) | 0 - 2250 min^{-1} |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe |
| nadaje się do materiału | stal |
| Rodzaj produktu | Wiertarka |