



## Wiertarki dwubiegowe, Typ: 720555



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	075150 720555
GTIN	4014586882567
Klasa artykułu	03F

### Opis

#### Wykonanie:

- **Kompaktowa ręczna wiertarka 2-biegowa do wiercenia, pogłębiania, gwintowania i wkręcania.**
  - **Płynna, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej, zapewnia dobre wyczucie przy nawiercaniu i wkręcaniu.**
  - **Zintegrowany przełącznik obrotów prawych/lewych zapewnia komfortową obsługę.**
- Uzębiony uchwyt dodatkowy umożliwia pewne chwytnie (kształtowo).

#### Zalety:

Bezstopniowa, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej.

#### w dostawie::

1 szybko mocujący uchwyt wiertarski z zabezpieczeniem zaciskowym, 1 dodatkowa rękojeść.

#### wskazówka:

Pasujące wiertła kręte zob. od nr 114000.

### Opis techniczny

zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
masa	2 kg
maksymalna $\varnothing$ wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 1. biegu	37 mm

maksymalna $\varnothing$ wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 2. biegu	10 mm
maksymalna $\varnothing$ wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 1. biegu	13 mm
maks. wibracje wg EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
oznaczenie producenta	BOP 13-2
gniazdo uchwytu wiertarskiego	1/2 cala – 20 UNF
pobór mocy	550 W
maksymalna $\varnothing$ wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 2. biegu	27 mm
robocze prędkości obrotowe (1. stopień)	0 - 680 $\text{min}^{-1}$
robocze prędkości obrotowe (2. stopień)	0 - 2200 $\text{min}^{-1}$
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
nadaje się do materiału	stal
Rodzaj produktu	Wiertarka