


HOLEX®**Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 40,, Ø główki×szerokość główki: 80X30 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	554095 80X30
GTIN	4045197803269
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 6000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 9500 min⁻¹

Opis techniczny

zalecana prędkość obrotowa	6000 min ⁻¹
Ø chwytu	6 mm

maksymalna prędkość obrotowa	9500 min ⁻¹
ziarnistość	40
szerokość główki	30 mm
Ø główki	80 mm
Materiały ściernie	ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 40,