


**HOLEX®****Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 80,, Ø główki×szerokość główki: 3/30X10 mm****Dane zamówienia**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 554200 3/30X10 |
| GTIN             | 4045197803283  |
| Klasa artykułu   | 52E            |

**Opis****Wykonanie:**

**Listki ściernicy umieszczone wachlarzowo** wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.

**Zastosowanie:**

**Przed wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form**, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 3 mm

zalecana prędkość obrotowa: 16000 min<sup>-1</sup>

maksymalna prędkość obrotowa: 18000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Ø chwytu                     | 3 mm                    |
| ziarnistość                  | 80                      |
| Ø główki                     | 30 mm                   |
| maksymalna prędkość obrotowa | 18000 min <sup>-1</sup> |
| zalecana prędkość obrotowa   | 16000 min <sup>-1</sup> |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| szerokość główki        | 10 mm              |
| Materiały ściernie      | ziarna korundu (A) |
| oznaczenie ziarnistości | A                  |
| Atrybut nazwy produktu  | ziarno 80,         |