

**HOLEX®****Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 80,, Ø główki×szerokość główki: 80X30 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	554200 80X30
GTIN	4045197803313
Klasa artykułu	52E

## Opis

### Wykonanie:

Listki ściernicy umieszczone wachlarzowo wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.

### Zastosowanie:

**Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form**, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 6000 min<sup>-1</sup>

maksymalna prędkość obrotowa: 9500 min<sup>-1</sup>

## Opis techniczny

Ø główki	80 mm
maksymalna prędkość obrotowa	9500 min <sup>-1</sup>

ziarnistość	80
Ø chwytu	6 mm
szerokość główki	30 mm
zalecana prędkość obrotowa	6000 min <sup>-1</sup>
Materiały ściernie	ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 80,