

HOLEX®**Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 240,, Ø główki×szerokość główki: 10X10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554500 10X10
GTIN	4045197803443
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 3 mm

zalecana prędkość obrotowa: 26000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 35000 min⁻¹

Opis techniczny

szerokość główki	10 mm
ziarnistość	240
maksymalna prędkość obrotowa	35000 min ⁻¹
Ø chwytu	3 mm
Ø główki	10 mm
zalecana prędkość obrotowa	26000 min ⁻¹
Materiały ściernicze	ziarna korundu (A)

oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 240,