

**HOLEX****Ściernice wachlarzowe włóknina / płótno, zgrubny, Ø główki x szerokość główki: 60X50mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554910 60X50
GTIN	4045197803757
Klasa artykułu	52E

**Opis****Wykonanie:**

Wachlarzowate rozmieszczenie lametek wokół osi narzędzia. Kombinacja z płótnem ściernym **wzmacnia efekt ścierny** włókniny. Średnica chwytu 6 mm.

**Zastosowanie:**

Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.

**Opis techniczny**

Ø główki	60 mm
zalecana prędkość obrotowa	5000 min <sup>-1</sup>
szerokość główki	50 mm
Ø chwytu	6 mm
maksymalna prędkość obrotowa	9000 min <sup>-1</sup>
oznaczenie ziarnistości	A
porównanie ziarnistości	100 / 80
ziarnistość	zgrubny

Atrybut nazwy produktu	zgrubny
Rodzaj produktu	Ściernice wachlarzowe,

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
lakiery	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		