

HOLEX®**Ściernice wachlarzowe, Włóknina (A), średni, Ø główki x szerokość główki:
60X50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554960 60X50
GTIN	4045197803924
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Wachlarzowate rozmieszczenie lametek wokół osi narzędzia. Ø chwytu 6 mm.

Włóknina przesycona korundem zwykłym (A). Za jej pomocą uzyskuje się **równomierne, matowe wykończenie**.

Zastosowanie:

Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.

oznaczenie ziarnistości: A

porównanie ziarnistości: 180

zalecana prędkość obrotowa: 5000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 9000 min⁻¹

Opis techniczny

Ø chwytu	6 mm
zalecana prędkość obrotowa	5000 min ⁻¹
maksymalna prędkość obrotowa	9000 min ⁻¹
szerokość główki	50 mm
Ø główki	60 mm

oznaczenie ziarnistości	A
porównanie ziarnistości	180
ziarnistość	średni
Atrybut nazwy produktu	średni