


HOLEX®**Ściernice wachlarzowe, Włóknina (SiC), zgrubny, Ø główki x szer.: 60X30 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554971 60X30
GTIN	4045197803962
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia. Ø trzpienia 6 mm.

Ziarna z węgliku krzemu (SiC) o ostrych krawędziach zapewniają agresywne szlifowanie i **lekko połyskujące wykończenie**.

Zastosowanie:

Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.

oznaczenie ziarnistości: SiC

porównanie ziarnistości: 100

zalecana prędkość obrotowa: 5000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 9000 min⁻¹

Opis techniczny

Ø chwytu	6 mm
zalecana prędkość obrotowa	5000 min ⁻¹
maksymalna prędkość obrotowa	9000 min ⁻¹
szerokość główki	30 mm

Ø główki	60 mm
Materiały ściernie	Walec z ziarna karborundowego
oznaczenie ziarnistości	SiC
porównanie ziarnistości	100
ziarnistość	zgrubny
Atrybut nazwy produktu	zgrubny