


HOLEX**Ściernice wachlarzowe, Włóknina (SiC), drobny, Ø główki×szer.: 40X20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554973 40X20
GTIN	4045197804013
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia. Ø trzpienia 6 mm.

Ziarna z węgliku krzemu (SiC) o ostrych krawędziach zapewniają agresywne szlifowanie i **lekko połykujące wykończenie**.

Zastosowanie:

Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	14000 min ⁻¹
Ø główki	40 mm
szerokość główki	20 mm
zalecana prędkość obrotowa	7500 min ⁻¹
Ø chwytu	6 mm
Materiały ściernie	Walec z ziarna karborundowego
oznaczenie ziarnistości	SiC

porównanie ziarnistości	280
ziarnistość	drobny
Atrybut nazwy produktu	drobny
Rodzaj produktu	Ściernice wachlarzowe,

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
kamień	nadaje się warunkowo		
lakiery	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		