

Garant**Pogłębiacze stożkowe, HB740, Ø D: 6,3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210410 6,3
GTIN	4045197804259
Klasa artykułu	21M

Opis techniczny

min. Ø pogłębiacza, do otworów od	1,5 mm
Liczba ostrzy Z	3
śruby z łbem walcowym wg DIN	M3
długość główki l	16 mm
Ø pogłębienia	6,3 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,04 mm
Ø chwytu	7,2 mm
długość robocza	6,2 mm
Seria	TopCut
Wielkość uchwytu	10 mm
powłoka	TiAlN
Gatunek	HB740
Materiał ostrza	VHM
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90
norma	norma zakładowa

Podziałka ostrzy pogłębiacza	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	GARANT TopCut
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do pogłębiania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	80 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	80 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	60 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	65 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	60 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	10 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się warunkowo	12 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	25 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	15 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	35 m/min	K
CuZn	nadaje się	70 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się		
przyłącze	po spełnieniu określonych warunków		