

**Miara zwijana Vario, klasa dokładności 1, długość linki: 8 m****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	462090 8
GTIN	4007368112259
Klasa artykułu	46M

**Opis****Wykonanie:**

Szczególnie lekka i poręczna taśma miernicza do zastosowań profesjonalnych. Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ABS. **Z blokadą i automatycznym powrotem taśmy.** Łożysko ślizgowe ze specjalnego materiału TRIBOCOMP® z teflonem zapewnia **łagodny poślizg** i bardzo lekki bieg. Innowacyjny amortyzator ze specjalnej gumy przejmuje energię uderzenia przy zwijaniu, oszczędzając przegub ręki. Specjalny lakier bezbarwny chroni skutecznie taśmę przed ścieraniem. **Dodatkowa powłoka przeciwodblaskowa** zapewnia dobrą widoczność we wszystkich warunkach oświetleniowych.

Kalibracja: G1

norma: EG I

szerokość taśmy: 19 mm

szerokość korpusu: 76 mm

szerokość obudowy: 32 mm

wysokość obudowy: 75 mm

**Opis techniczny**

długość linki	8 m
szerokość taśmy	19 mm
wysokość obudowy	75 mm
szerokość korpusu	76 mm

szerokość obudowy	32 mm
norma	EG I
Kalibracja	G1
Rodzaj produktu	Taśma miernicza zwijana w obudowie, osłona, rama

## Usługi

Kalibracja miar zwijanych maks. długość 10 m	016140 10
Znakowanie opis laserowy Typ	018940