

**HOLEX****Pilniki obrotowe Z stal – zgrubne, HM, Typ: A0616****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540740 A0616
GTIN	4045197804709
Klasa artykułu	52D

**Opis****Wykonanie:**

**Nowatorska geometria uzębienia** umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednocześnie **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Dzięki optymalnemu wytwarzaniu wiórów (brak spiczastych wiórów) uzyskuje się wysoką jakość powierzchni. Ø chwytu 6 mm.

**Zastosowanie:**

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali i staliwa**.

**Opis techniczny**

oznaczenie uzębienia	Stal Z
długość całkowita	50 mm
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
Ø główki	6 mm
opis kształtu	walec
Ø chwytu	6 mm

Kształt	A0616
długość główki	18 mm
Seria	Uzębienie Z stal
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadają się		
Stal < 55 HRC	nadają się		
Stal < 60 HRC	nadają się		
Stal < 67 HRC	nadają się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się		