

HOLEX**Pilniki obrotowe Z stal – zgrubne, HM, Typ: A0820****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540740 A0820
GTIN	4045197804716
Klasa artykułu	52D

Opis**Wykonanie:**

Nowatorska geometria uzębienia umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednocześnie **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Dzięki optymalnemu wytwarzaniu wiórów (brak spiczastych wiórów) uzyskuje się wysoką jakość powierzchni. Ø chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali i staliwa**.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: walec

Ø główki: 8 mm

długość główki L₁: 19 mm

długość całkowita: 64 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

opis kształtu	walec
długość główki L ₁	19 mm
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny

oznaczenie uzębienia	Stal Z
Ø chwytu	6 mm
Kształt	A0820
Ø główki	8 mm
długość całkowita	64 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe