

HOLEX**Pilniki obrotowe Z stal – zgrubne, HM, Typ: A1225****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540740 A1225
GTIN	4045197804730
Klasa artykułu	52D

Opis**Wykonanie:**

Nowatorska geometria uzębienia umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednocześnie **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Dzięki optymalnemu wytwarzaniu wiórów (brak spiczastych wiórów) uzyskuje się wysoką jakość powierzchni. Ø chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali i staliwa**.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: walec

Ø główki: 12,7 mm

długość główki L₁: 25 mm

długość całkowita: 70 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

długość całkowita	70 mm
opis kształtu	walec
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny

oznaczenie uzębienia	Stal Z
Kształt	A1225
Ø główki	12,7 mm
długość główki L ₁	25 mm
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe