



Pilniki obrotowe Z stal – zgrubne, HM, Typ: D0605



Dane zamówienia

Numer katalogowy	540740 D0605
GTIN	4045197804822
Klasa artykułu	52D

Opis

Wykonanie:

Nowatorska geometria uzębienia umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednocześnie **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Dzięki optymalnemu wytwarzaniu wiórów (brak spiczastych wiórów) uzyskuje się wysoką jakość powierzchni. Ø chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali i staliwa**.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: zatrask. kul.

Ø główki: 6 mm

długość główki L₁: 5 mm

długość całkowita: 50 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

długość główki L ₁	5 mm
Ø główki	6 mm
Ø chwytu	6 mm
oznaczenie uzębienia	Stal Z
długość całkowita	50 mm
Kształt	D0605
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
opis kształtu	zatrask. kul.

Materiał ostrza

HM

Rodzaj produktu

Pilniki obrotowe