

**Pilniki obrotowe Z stal – zgrubne, HM, Typ: D1210****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540740 D1210
GTIN	4045197804853
Klasa artykułu	52D

Opis**Wykonanie:**

Nowatorska geometria uzębienia umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednocześnie **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Dzięki optymalnemu wytwarzaniu wiórów (brak spiczastych wiórów) uzyskuje się wysoką jakość powierzchni. Ø chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali i staliwa**.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: zatrzask. kul.

Ø główki: 12,7 mm

długość główki L₁: 11 mm

długość całkowita: 56 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

Ø chwytu	6 mm
Ø główki	12,7 mm
Kształt	D1210
długość główki L ₁	11 mm
długość całkowita	56 mm
oznaczenie uzębienia	Stal Z
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
opis kształtu	zatrzask. kul.

Materiał ostrza

HM

Rodzaj produktu

Pilniki obrotowe