

**HOLEX****Pilniki obrotowe Z stal – zgrubne, HM, Typ: L1230****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540740 L1230
GTIN	4045197804945
Klasa artykułu	52D

**Opis****Wykonanie:**

**Nowatorska geometria uzębienia** umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednocześnie **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Dzięki optymalnemu wytwarzaniu wiórów (brak spiczastych wiórów) uzyskuje się wysoką jakość powierzchni. Ø chwytu 6 mm.

**Zastosowanie:**

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali i staliwa**.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: stożkowy łagodny

Ø główki: 13,2 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 32 mm

długość całkowita: 77 mm

Ø chwytu: 6 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu	6 mm
oznaczenie uzębienia	Stal Z
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny

Ø główki	13,2 mm
długość całkowita	77 mm
długość główki L <sub>1</sub>	32 mm
opis kształtu	stożkowy łagodny
Kształt	L1230
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe