



## Reflektor ręczny LED Oświetlenie punktowe, Typ: HS5R



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081464 HS5R
GTIN	4013674139828
Klasa artykułu	04B

### Opis

#### Wykonanie:

Reflektor ręczny LED z tworzywa ABS z wbudowanym akumulatorem i trzema trybami świecenia umożliwia optymalne oświetlenie obszaru pracy.

- **Z magnesem mocującym do mocowania na przedmiotach z metalu.**
- **Możliwość stosowania jako światło ostrzegawcze dzięki szybce z kolorowym filtrem.**
- **Czas świecenia od 2 do 9,5 h zależnie od wybranego natężenia światła.**

#### Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o  $\varnothing < 12$  mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

#### w dostawie::

Lampa, stacja ładowania z uchwytem ściennym, kabel USB, szybka z kolorowym filtrem, instrukcja obsługi.

stopień ochrony IP: IP 20

Strumień światła: 420 lm

strumień światła, stopień 2: 105 lm

czas świecenia: 2 h

Liczba dołączonych akumulatorów: 1

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

pojemność akumulatora: 2,6 Ah

### Opis techniczny

strumień światła, stopień 2	105 lm
czas świecenia	2 h
Napięcie akumulatorów	3,7 V
pojemność akumulatora	2,6 Ah
Liczba dołączonych akumulatorów	1
stopień ochrony IP	IP 20
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Strumień światła	420 lm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Źródło światła	Moduł LED
zakres obrotu	90 stopni
czas świecenia na stopniu 2	9,5 h
strefa wg ATEX	brak
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa