

**Pneumatyczne szlifierki proste, Ø tulejki zaciskowej 6 mm, Typ: 3550-180ES****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	079453 3550-180ES
GTIN	015451785284
Klasa artykułu	03R

Opis**Wykonanie:**

Pneumatyczna szlifierka prosta o mocy wyjściowej 1050 W i maksymalnej prędkości obrotowej **18 000 obr./min.**

Ø tulejki zaciskowej 6 mm. Długa wersja z wąską szyjką.

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	18000 min ⁻¹
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	1560 l/min
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
moc przekazywana	1050 W
masa	1,4 kg
długość	365 mm
poziom natężenia dźwięku przy pracy	81 dB(A)
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
gwint przyłączeniowy	NPT
Rodzaj produktu	Szlifierki proste

