



## Szczypce do instalacji wodnych z szybkim uruchamianiem dźwigni, długość całkowita: 260mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 706340 260    |
| GTIN             | 4000896188451 |
| Klasa artykułu   | 76B           |

### Opis

#### Wykonanie:

Szybkie przełączanie dźwigni. Regulacja bez zaciskania, możliwe sterowanie jedną ręką. Uzębienie dodatkowo hartowane indukcyjnie, co zapewnia długą żywotność. Zęby przeciwnie do kierunku obrotu dla lepszej przyczepności. Dokładne zaczeplenie przez uzębienie regulacyjne wycinane laserowo. Uchwyty powlekane zanurzeniowo.

#### Norma:

**DIN ISO 8976**

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.

### Opis techniczny

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| rozstaw do rur                 | 2 cal                          |
| Średnica mocowania sześciokąta | 50 mm                          |
| Uchwyt                         | powlekane tworzywem sztucznym. |
| norma                          | DIN ISO 8976                   |
| wykonanie szczęk               | hartowane indukcyjnie          |
| materiał                       | Stal chromowo-wanadowa         |
| nieiskrzący                    | nie                            |
| Rodzaj produktu                | Kleszcze do rur i pomp wodnych |

