



Wiertarka akumulatorowa z wymiennym uchwytem wiertarskim, Typ: GSR1235FCS



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070244 GSR1235FCS
GTIN	3165140936941
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki Bosch

- **akumulatorowe wiertarko-wkrętarki 12 V, o zwartej konstrukcji i dużej mocy, z obrotami prawymi i lewymi**
- **z układem Electronic Motor Protection (EMP) i Electronic Cell Protection (ECP)**
- **oświetlenie diodowe miejsca pracy i wskazania stanu naładowania akumulatorów**
- **wielostopniowa regulacja momentu obrotowego dla zapewnienia precyzyjnego dokręcania**
- **elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla precyzyjnego nawiercania i dokręcania**
- **miękki uchwyt.**

Precyzyjne prace także w ciężko dostępnych miejscach dzięki kompaktowym wymiarom, **uchwytowi bitów** i wymiennej **nakładce mimośrodowej lub kątovej**. Elastyczność prac dzięki systemowi wymiany z czterema różnymi **nakładkami FlexiClick**. Wygodna obsługa: Nakładki pozostają na urządzeniu do ustawienia 16 różnych pozycji.

w dostawie::

Bez akumulatorów, bez ładowarki (Cordless Concept), z nasadką mimośrodową, uchwyt wiertarski, nakładka do wiercenia kątovej, uchwyt do bitów.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073851 – 073866.

Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	12 V
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	32 mm
maks. wibracje wg EN	$<1,9 \text{ m/s}^2$
zakres mocowania uchwyty szybko mocującego	0 - 10 mm
masa	0,8 kg
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	10 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	0
robocze prędkości obrotowe (1. stopień)	0 - 460 min^{-1}
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 12 V
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	20 Nm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	35 Nm
robocze prędkości obrotowe (2. stopień)	0 - 1300 min^{-1}
typowe zastosowanie	Strong
konstrukcja silnika	2-biegunowy silnik
oznaczenie producenta	GSR 12V-35 FC
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka
USP1	z wymiennym uchwytem wiertarskim 12 V
USP2	ze wskaźnikiem naładowania akumulatora, bez akumulatora, w L-Boxx

Akcesoria

Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B12
V

073855 B12