

Asortyment walizek na oprawki HT, HSK-A 63 krótkie, Typ: 63



Dane zamówienia

Numer katalogowy	307546 63
GTIN	2050002007710
Klasa artykułu	33W

Opis

Wykonanie:

- Bardzo duża sztywność ogólna dzięki zoptymalizowanej konstrukcji.
- Wersja SK40 i HSK-A 63 z otworem Ballufchip.
- Osiowe przestawienie długości (przestawienie 10 mm).

Zalety:

- Przenoszą bardzo wysokie momenty obrotowe (550 Nm), co przyczynia się do bezpieczeństwa procesu.
- Bardzo dobre właściwości tłumienia drgań pozwalają na uzyskanie optymalnej jakości powierzchni obrabianego przedmiotu, zwiększenie trwałości i ochronę wrzeciona.
- Bardzo wysoka dokładność ruchu obrotowego i dokładność powtórzeń < 0,003 mm.
- Łatwa obsługa.
- Dokładna regulacja długości osiowej.
- Odporność na temperaturę do 170 °C.
- Pełna elastyczność dzięki wysokiej jakości tulejkom redukcyjnym.

Zastosowanie:

- Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.
- Do trudnego skrawania przy frezowaniu.

w dostawie::

1× hydrauliczny uchwyt zaciskowy GARANT HT 307550 wielk. 20, 5× tuleja redukcyjna Ø20 – Ø mocowania 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1× klucz mocujący SW5, 1× skrzynka z wkładką z pianki.

Wyp. dodatkowe:

- **Rurka chłodziwa nr 309880.**
- **Klucz nasadowy nr 309890.**

Opis techniczny

Długość użyteczna L ₁	54 mm
Ø mocowania D ₁	20 mm
wymiar A długości wysięgu	80 mm
Ø zewn. D	52,5 mm
adapter	HSK-A 63 krótkie
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne