



Młoty udarowe, Typ: GBH540DCE



Dane zamówienia

Numer katalogowy	075510 GBH540DCE
GTIN	3165140461214
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:

Uniwersalny młot udarowy z mocnym udarem (energia udarów 8,8 J) i **uchwytem narzędziowym SDS-max.**

- **Tłumienie drgań Vibration-Control gwarantuje przyjemną pracę nawet w przypadku czasochłonnych zastosowań.**
- **Automatyczna blokada włącznika zapewnia optymalny komfort obsługi podczas długotrwałego dłutowania.**
- **Wysoki komfort pracy dzięki systemowi Constant Electronic, wyświetlaczowi serwisowemu i wskazaniu podłączenia do zasilania.**
- **Pokrętło nastawcze umożliwia elastyczne dopasowanie liczby obrotów i udarów, a tym samym optymalną wydajność.**

w dostawie::

W komplecie dodatkowy uchwyt i szmatka do czyszczenia. W komplecie tuba smaru, uchwyt dodatkowy, szmatka do czyszczenia i walizka.

wskazówka:

Pasujące wiertła do wiertarek udarowych HM są dostępne d nr 787060.

Opakowanie: walizka transportowa

chwyt: SDS Max

oznaczenie producenta: GBH 5-40 DCE

pobór mocy: 1150 W

maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie: 40 mm

liczba udarów: 3050 min⁻¹

energia udaru: 8,8 J

kształt uchwytu narzędziowego: SDS Max

Opis techniczny

pobór mocy	1150 W
oznaczenie producenta	GBH 5-40 DCE
energia uderu	8,8 J
kształt uchwytu narzędziowego	SDS Max
liczba uderów	3050 min ⁻¹
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	40 mm
maks. wibracje wg EN	10,5 m/s ²
masa	6,8 kg
chwyt	SDS Max
Opakowanie	walizka transportowa
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Młoty udarowe

Akcesoria

Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, Ø wiertła 10 mm	787000 10
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, Ø wiertła 12 mm	787000 12
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, Ø wiertła 3 mm	787000 3
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, Ø wiertła 4 mm	787000 4
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, Ø wiertła 5 mm	787000 5
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, Ø wiertła 6 mm	787000 6
	787000 8

Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM,
Ø wiertła 8 mm

Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych
„CYL-9” Ø wiertła 10 mm

787005 10

Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych
„CYL-9” Ø wiertła 12 mm

787005 12

Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych
„CYL-9” Ø wiertła 3 mm

787005 3

Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych
„CYL-9” Ø wiertła 4 mm

787005 4

Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych
„CYL-9” Ø wiertła 5 mm

787005 5

Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych
„CYL-9” Ø wiertła 6 mm

787005 6

Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych
„CYL-9” Ø wiertła 8 mm

787005 8

Zestaw wiertel uniwersalnych z płytkami z węglików
spiekanych liczba wiertel 7

787010 7

Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM,
z chwytem SDS-plus Ø wiertła 10 mm

787060 10

Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM,
z chwytem SDS-plus Ø wiertła 12 mm

787060 12

Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM,
z chwytem SDS-plus Ø wiertła 6 mm

787060 6

Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM,
z chwytem SDS-plus Ø wiertła 8 mm

787060 8

Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych
„CYL-9” długie Ø wiertła 10 mm

787065 10

Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych
„CYL-9” długie Ø wiertła 12 mm

787065 12

Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych
„CYL-9” długie Ø wiertła 6 mm

787065 6

Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych
„CYL-9” długie Ø wiertła 8 mm

787065 8

787040 10

Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, Ø wiertła 10 mm	
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, Ø wiertła 12 mm	787040 12
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, Ø wiertła 4 mm	787040 4
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, Ø wiertła 5 mm	787040 5
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, Ø wiertła 6 mm	787040 6
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, Ø wiertła 8 mm	787040 8
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, długość Ø wiertła 10 mm	787045 10
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, długość Ø wiertła 12 mm	787045 12
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, długość Ø wiertła 6 mm	787045 6
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, długość Ø wiertła 8 mm	787045 8
Wiertła uniwersalne z węglików spiekanych z chwytem typu bit 1/4 cala (E 6,3) Ø wiertła 10 mm	787047 10
Wiertła uniwersalne z węglików spiekanych z chwytem typu bit 1/4 cala (E 6,3) Ø wiertła 4 mm	787047 4
Wiertła uniwersalne z węglików spiekanych z chwytem typu bit 1/4 cala (E 6,3) Ø wiertła 5 mm	787047 5
Wiertła uniwersalne z węglików spiekanych z chwytem typu bit 1/4 cala (E 6,3) Ø wiertła 6 mm	787047 6
Wiertła uniwersalne z węglików spiekanych z chwytem typu bit 1/4 cala (E 6,3) Ø wiertła 8 mm	787047 8
Zestaw wiertel uniwersalnych z płytkami z węglików spiekanych Ø wiertła 4-10 mm	787050 4-10
Zestaw wiertel uniwersalnych z płytkami z węglików spiekanych długość Ø wiertła 6-12 mm	787055 6-12
	787057 4-10

Zestaw wiertel uniwersalnych z węglików spiekanych
z chwytem typu bit, 1/4 cala (E 6,3) Ø wiertła 4-10 mm
