

**TMSERROR, Typ: GBH18VEC****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	075515 GBH18VEC
GTIN	3165140862417
Klasa artykułu	03B

Opis**Wykonanie:**

Akumulatorowa młoto-wiertarka 18 V z uchwytem narzędziowym SDS-plus i Bosch Electronic Cell Protection (ECP): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem. Innowacyjne akumulatory CoolPack dbają o optymalne odprowadzanie ciepła (przedłużenie żywotności).

- **Wydajny i niewymagający konserwacji silnik elektryczny (bezszcotkowy).**
- **Najwyższa erozja pod dłutem (12kg/h) w swojej klasie.**
- **Sprzęgło przeciążeniowe do ochrony użytkownika i maszyny.**
- **Obroty prawe/lewe.**
- **Niezwykle solidna: Electronic Motor Protection wyłącza silnik w przypadku przeciążenia; pełna funkcjonalność po teście upadku z 2 m na beton.**

Zalety:

Optymalny stosunek wydajności i ciężaru.

w dostawie::

W komplecie 2 akumulatory litowo-jonowe 18 V / 5,0 Ah, ładowarka, ogranicznik głębokości, wkładka 1/1 L-BOXX do urządzenia i ładowarki oraz L-BOXX.

wskazówka:

Pasujące wiertła do wiertarek udarowych HM są dostępne od nr 787000. Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073851– 073866.

Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

chwyt: SDS Plus

oznaczenie producenta: GBH 18 V-EC
 Liczba dołączonych akumulatorów: 2
 rodzaj akumulatora: litowo-jonowy
 pojemność akumulatora: 5 Ah
 Napięcie akumulatorów: 18 V
 maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali: 13 mm

Opis techniczny

energia uderu	1,7 J
Napięcie akumulatorów	18 V
maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	18 mm
maks. wibracje wg EN	16 m/s ²
liczba uderów	4550 min ⁻¹
pojemność akumulatora	5 Ah
kształt uchwytu narzędziowego	SDS-Plus
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	20 mm
oznaczenie producenta	GBH 18 V-EC
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
masa	2,6 kg
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
chwyt	SDS Plus
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	2
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
nadaje się do materiału	kamień
nadaje się do materiału	Beton
nadaje się do materiału	Mur
Rodzaj produktu	Młoty udarowe

Aksesoria

Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B18 V	073854 B18
Ładowarki akumulatorów Typ AL1860CV	073866 AL1860CV
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, Ø wiertła 5 mm	787000 5
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, Ø wiertła 4 mm	787000 4
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, Ø wiertła 8 mm	787000 8
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, Ø wiertła 3 mm	787000 3
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, Ø wiertła 12 mm	787000 12
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, Ø wiertła 6 mm	787000 6
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, Ø wiertła 10 mm	787000 10
Ładowarki akumulatorów Typ 1880CV	073866 1880CV