



Szczypce uniwersalne z zaostrzonymi końcówkami, chromowane, uchwyt z nasadkami, długość całkowita: 145mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	701650 145
GTIN	4003773078975
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Powierzchnie zaciskowe ze specjalnym zarysem trzypunktowym gwarantują pewne chwytnie płaskich elementów. Lekkie cięcie dzięki dużemu przełożeniu przegubu. Wyfrezowany rowek w strefie chwytania umożliwia pewne trzymanie i ciągnięcie małych przedmiotów, takich jak gwoździe, kołki czy sworznie. Poręczne w pracy w trudno dostępnych obszarach. Smukła głowica z ostro zbieżnymi szczękami.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.

Opis techniczny

do cięcia twardego drutu do \emptyset	2 mm
do cięcia średnio twardego drutu do \emptyset	3 mm
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
norma	DIN ISO 5746
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
materiał	Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia	chromowane

nieiskrzący

nie

Rodzaj produktu

Szczypce wielofunkcyjne