



Lampy maszynowe LED płaskie, Typ: 546 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081438 546
GTIN	4260131238680
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Solidna lampa maszynowa LED w **obudowie aluminiowej**, z satynowaną szybą akrylową, zapewniająca **równomierne oświetlenie w zakresie 160 stopni**.

- **Nie powoduje odbicia światła, olśnienia i migania.**
- **Przyłącze zasilacza sieciowego 24 V lub sterownika maszyny 24 V.**

Płaski strumień światła, obracany o 45°.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

2x magnes z powłoką gumową, zasilacz.

stopień ochrony IP: IP 67

wydajność świetlna: 24 W

Strumień światła: 2400 lm

długość całkowita: 546 mm

Szerokość całkowita: 40 mm

wys. całkowita: 36 mm

Opis techniczny

wydajność świetlna	24 W
Strumień światła	2400 lm
Źródło światła	Moduł LED
wys. całkowita	36 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
strefa wg ATEX	brak
długość całkowita	546 mm
Szerokość całkowita	40 mm
stopień ochrony IP	IP 67
Rodzaj produktu	Lampa maszynowa