



Lampy maszynowe LED płaskie, Typ: 303 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081438 303
GTIN	4260131238673
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Solidna lampa maszynowa LED w **obudowie aluminiowej**, z satynowaną szybą akrylową, zapewniająca **równomierne oświetlenie w zakresie 160 stopni**.

- **Nie powoduje odbicia światła, olśnienia i migania.**
- **Przyłącze zasilacza sieciowego 24 V lub sterownika maszyny 24 V.**

Płaski strumień światła, obracany o 45°.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

2x magnes z powłoką gumową, zasilacz.

stopień ochrony IP: IP 67

wydajność świetlna: 12 W

Strumień światła: 1200 lm

długość całkowita: 303 mm

Szerokość całkowita: 40 mm

wys. całkowita: 39 mm

Opis techniczny

Strumień światła	1200 lm
wydajność świetlna	12 W
Źródło światła	Moduł LED
wys. całkowita	39 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
długość całkowita	303 mm
strefa wg ATEX	brak
Szerokość całkowita	40 mm
stopień ochrony IP	IP 67
Rodzaj produktu	Lampa maszynowa