

**Grzechotka przełączalna drobnozębna, 1/4 cala, Typ: 1/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	632389 1/4
GTIN	4000896226917
Klasa artykułu	630

Opis**Wykonanie:**

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

Z dźwignią przełączającą lewo- i prawoskrętną, kąt roboczy 4°.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do :

Nasadki do narzędzi ręcznych.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

liczba zębów: 90

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
norma	DIN 3120
długość całkowita	116 mm
liczba zębów	90
kąt roboczy	4 stopni
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane
Rodzaj produktu	Zapadka

