

Impregnowane drewniane podesty bezpieczeństwa z pojedynczym fazowaniem na bokach podłużnych i podwójnym profilem czołowym na bokach poprzecznych, szerokość 80 cm, długość: 200 cm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	964862 200
GTIN	4047482136298
Klasa artykułu	96C

Opis

Wykonanie:

Drewniane podesty bezpieczeństwa z mocnych, rowkowanych listew bukowych. Listwy połączone linami stalowymi o grubości 3 mm. Zamknięcie i zaślepki z mosiądzu. Elastyczne stopki gumowe z NBR zapobiegają ześlizgiwaniu się podestu drewnianego i zapewniają wysoki komfort chodzenia. Dzięki impregnacji nadają się w szczególności do stosowania razem z olejowymi środkami smarnymi i chłodząco-smarującymi.
Wysokość: ok. 35 mm
Masa: ok. 13 kg/m²
Norma: Sprawdzone pod kątem odporności na poślizg (R11) i przestrzeni wypełnienia (V10) przez IFA (Instytut ds. BHP Niemieckiego Zakładu Ubezpieczeń).
Profil czołowy: dodatkowe fazowanie od czoła **podestów.**
Fazowanie: listwy drewniane na podłużnym bok **podestu** fazowane dodatkowo pod kątem 45°.
masa: 24,5 kg

Opis techniczny

długość	200 cm
masa	24,5 kg
Atrybut nazwy produktu	szerokość 80 cm
szerokość podestu	80 cm
Rodzaj produktu	Podest drewniany

