

**Garant****Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM, TiAlN, UNF: 8-36****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133406 8-36
GTIN	4062406209674
Klasa artykułu	111

**Opis****Wykonanie:**

Wydajny gwintownik, skonstruowany specjalnie do **bezpiecznego zastosowania w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych**, a także **materiałach duplex**.

- **Materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksimum odporności na zużycie**
- **Powłoka najnowszej generacji TiAlN Multilayer**
- **Parametryzowana przestrzeń na wióry zapewnia optymalne tworzenie wiórów i sztywność skręcania.**

**Zastosowanie:**

**Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 36

Ø gwintu: 4,17 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 3,4 mm

Ø otworu rdzenia: 3,5 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	3,5 mm
głębokość gwintu	10,425 mm
Rodzaj gwintu	UNF

Chwył kwadratowy □	3,4 mm
liczba rowków wiórowych	3
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E PM
Ø chwytu D <sub>s</sub>	4,5 mm
kąt nacięcia	8 stopni
norma	DIN 371
długość całkowita L	63 mm
Ø gwintu	4,17 mm
liczba zwojów na cal	36
wielkość gwintu	8-36 UNF
skok gwintu	0,705 mm
Liczba ostrzy Z	3
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	TiAlN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	gwintownik