

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM, TiAlN, UNF:
3/8-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133406 3/8-24
GTIN	4062406209728
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Wydajny gwintownik, skonstruowany specjalnie do **bezpiecznego zastosowania w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych**, a także **materiałach duplex**.

- **Materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksimum odporności na zużycie**
- **Powłoka najnowszej generacji TiAlN Multilayer**
- **Parametryzowana przestrzeń na wióry zapewnia optymalne tworzenie wiórów i sztywność skręcania.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

 HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 9,53 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 9 mm

Chwył kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 8,5 mm

Opis techniczny

wielkość gwintu	3/8-24 UNF
norma	DIN 371

Ø gwintu	9,53 mm
liczba zwojów na cal	24
głębokość gwintu	23,825 mm
Rodzaj gwintu	UNF
Ø otworu rdzenia	8,5 mm
liczba rowków wiórowych	3
Materiał ostrza 	HSS E PM
kąt nacięcia	8 stopni
Chwył kwadratowy □	7 mm
Ø chwytu D _s	9 mm
skok gwintu	1,058 mm
długość całkowita L	100 mm
Liczba ostrzy Z	3
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	TiAlN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	gwintownik