

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, UNF: 8-36****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	138010 8-36
GTIN	4062406209261
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne GARANT Master Tap, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórow.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 36

Ø gwintu: 4,16 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s: 4,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 3,4 mm

Ø otworu rdzenia: 3,5 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,705 mm
głębokość gwintu	10,43 mm
wielkość gwintu	8-36 UNF
liczba rowków wiórowych	3

Materiał ostrza 	HSS E PM
długość całkowita L	63 mm
Ø otworu rdzenia	3,5 mm
norma	DIN 371
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	4,16 mm
Rodzaj gwintu	UNF
liczba zwojów na cal	36
Ø chwytu D _s	4,5 mm
Chwył kwadratowy □	3,4 mm
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłódzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik