

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM, TiAlN, UNF: 12-28****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133406 12-28
GTIN	4062406209698
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Wydajny gwintownik, skonstruowany specjalnie do **bezpiecznego zastosowania w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych**, a także **materiałach duplex**.

- **Materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksimum odporności na zużycie**
- **Powłoka najnowszej generacji TiAlN Multilayer**
- **Parametryzowana przestrzeń na wióry zapewnia optymalne tworzenie wiórów i sztywność skręcania.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 28

Ø gwintu: 5,49 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,7 mm

Opis techniczny

norma	DIN 371
długość całkowita L	80 mm
skok gwintu	0,907 mm

Materiał ostrza 	HSS E PM
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	6 mm
Rodzaj gwintu	UNF
Ø gwintu	5,49 mm
liczba rowków wiórowych	3
liczba zwojów na cal	28
Ø otworu rdzenia	4,7 mm
głębokość gwintu	13,725 mm
wielkość gwintu	12-28 UNF
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	TiAlN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	gwintownik