

HOLEX®**Pokrętło nastawne, Typ: 0****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	148410 0
GTIN	4062406208165
Klasa artykułu	12L

Opis**Wykonanie:**

Hartowane szczęki zaciskowe i uchwyty stalowe. W razie braku pola manewru jeden uchwyt odkręcany.

Do **normalnego** użytkowania: Korpus – ciśnieniowy odlew cynkowy.

norma: DIN 1814

zakres mocowania □: 2 - 5 mm

do gwintowników ręcznych wg DIN 352: M1 – M8

do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206: 2,5 - 6,5 mm

długość całkowita: 125 mm

Opis techniczny

do gwintowników ręcznych wg DIN 352	M1 – M8
długość całkowita	125 mm
zakres mocowania □	2 - 5 mm
do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206	2,5 - 6,5 mm
norma	DIN 1814