



Pokrętko nastawne, Typ: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	148410 3
GTIN	4062406208202
Klasa artykułu	12L

Opis

Wykonanie:

Hartowane szczęki zaciskowe i uchwyty stalowe. W razie braku pola manewru jeden uchwyt odkręcany.

Do **normalnego** użytkowania: Korpus – ciśnieniowy odlew cynkowy.

norma: DIN 1814

zakres mocowania □: 4,9 - 12 mm

do gwintowników ręcznych wg DIN 352: M5 – M20

do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206: 6,5 - 15 mm

długość całkowita: 370 mm

Opis techniczny

do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206	6,5 - 15 mm
długość całkowita	370 mm
do gwintowników ręcznych wg DIN 352	M5 – M20
zakres mocowania □	4,9 - 12 mm
norma	DIN 1814

Akcesoria

Zestawy narzędzi do gwintowania z kompletami gwintowników, 3-elem. do gwintów metrycznych M3-20	145112 M3-20
---	--------------

Zestaw narzędzi do gwintów rurowych, w walizce z tworzywa sztucznego do gwintów rurowych walcowych G1/8-1

145905 G1/8-1

Zestawy narzędzi do gwintowania z kompletami gwintowników, 3-elem. do gwintów metrycznych M3-20

145117 M3-20

Zestaw narzędzi do gwintów drobnozwojnych, w metalowej kasecie do drobnozwojowych gwintów metrycznych MF3-20

145807 MF3-20