

**HOLEX®****Pokrętło nastawne, Typ: 1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	148410 1
GTIN	4062406208172
Klasa artykułu	12L

**Opis****Wykonanie:**

Hartowane szczęki zaciskowe i uchwyty stalowe. W razie braku pola manewru jeden uchwyt odkręcany.

Do **normalnego** użytkowania: Korpus – ciśnieniowy odlew cynkowy.

norma: DIN 1814

zakres mocowania □: 2 - 6,3 mm

do gwintowników ręcznych wg DIN 352: M1 – M10

do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206: 2,5 - 7,5 mm

długość całkowita: 175 mm

**Opis techniczny**

zakres mocowania □	2 - 6,3 mm
do gwintowników ręcznych wg DIN 352	M1 – M10
długość całkowita	175 mm
do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206	2,5 - 7,5 mm
norma	DIN 1814

**Akcesoria**

Zestawy narzędzi do gwintowania z gwintownikami nacinakami do gwintów metrycznych M3-12	145312 M3-12
---	--------------

Zestawy narzędzi do gwintowania z kompletami gwintowników, 3-elem. do gwintów metrycznych M3-12

145117 M3-12

Zestaw narzędzi do gwintów drobnozwojnych, w metalowej kasecie do drobnozwojowych gwintów metrycznych MF3-20

145807 MF3-20