



## Pokrętko nastawne, Typ: 4



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	148410 4
GTIN	4062406210410
Klasa artykułu	12L

### Opis

#### Wykonanie:

Hartowane szczęki zaciskowe i uchwyty stalowe. W razie braku pola manewru jeden uchwyt odkręcany.

Do **normalnego** użytkowania: Korpus – ciśnieniowy odlew cynkowy.

norma: DIN 1814

zakres mocowania □: 5,5 - 16 mm

do gwintowników ręcznych wg DIN 352: M9 – M27

do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206: 7 - 20 mm

długość całkowita: 480 mm

### Opis techniczny

długość całkowita	480 mm
do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206	7 - 20 mm
zakres mocowania □	5,5 - 16 mm
do gwintowników ręcznych wg DIN 352	M9 – M27
norma	DIN 1814

### Akcesoria

Zestaw narzędzi do gwintów UNF, w walizce z tworzywa sztucznego do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF UNF1/4-3/4

145965 UNF1/4-3/4

Zestaw narzędzi do gwintów UNC, w walizce z tworzywa sztucznego do uniwersalnych gwintów gruboźwojnych UNC UNC1/4-3/4

145955 UNC1/4-3/4