

HOLEX®**Pokrętło nastawne, Typ: 5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	148410 5
GTIN	4062406210427
Klasa artykułu	12L

Opis**Wykonanie:**

Hartowane szczęki zaciskowe i uchwyty stalowe. W razie braku pola manewru jeden uchwyt odkręcany.

Do **normalnego** użytkowania: Korpus – ciśnieniowy odlew cynkowy.

norma: DIN 1814

zakres mocowania □: 7 - 20 mm

do gwintowników ręcznych wg DIN 352: M12 – M33

do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206: 9 - 26 mm

długość całkowita: 700 mm

Opis techniczny

do gwintowników ręcznych wg DIN 352	M12 – M33
długość całkowita	700 mm
do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206	9 - 26 mm
zakres mocowania □	7 - 20 mm
norma	DIN 1814

Akcesoria

Zestaw narzędzi do gwintów rurowych, w walizce z tworzywa sztucznego do gwintów rurowych walcowych G1/8-1

145905 G1/8-1

