

Garant**Zestaw kluczy oczkowo-płaskich, wersja długa, liczba wkrętaków: 18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614610 18
GTIN	4062406220822
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Chwył przyczepny, profilowany bardzo trwale i niezwykle wytrzymałe **oczko głęboko odsadzone**.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana (niełuszcząco); krawędzie zaokrąglone.

w dostawie::

Po 1 kluczu oczkowo-płaskim nr 614600 / 614200 / 614900: Wielk. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

wskazówka:

HT-Drive – profil specjalny. Ekstremalnie dokładnie dopasowany profil – stworzony do podróży powietrznych i kosmicznych. Narzędzia wyposażone w ten profil można rozpoznać po oznaczeniu **HT-Drive**. **Zalety:**

- **Śruby są chwyłane za boki łbów. – Ochrona śrub. – Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. – Pewny chwył i lepsze przenoszenie siły.**

Opis techniczny

liczba wkrętaków	18
rozwartości kluczy	metryczny
położenie pierścienia	10 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany

pierścień głęboko odsadzony	tak
wersja długa	tak
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Akcesoria

Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 17 mm	614600 17
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 34 mm	614600 34
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 19 mm	614600 19
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 27 mm	614600 27
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 22 mm	614600 22
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 14 mm	614600 14
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 24 mm	614600 24
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 11 mm	614600 11
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 16 mm	614600 16
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 10 mm	614600 10
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 15 mm	614600 15
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 13 mm	614600 13
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 32 mm	614600 32
	614600 12

Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 12 mm

Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 30 mm

614600 30

Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 21 mm

614600 21

Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 18 mm

614600 18

Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 20 mm

614600 20