

**Klucze płaskie, 2-stronne, rozwartość klucza: 10X13 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610600 10X13
GTIN	4062406220211
Klasa artykułu	61A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Ze zoptymalizowanym uchwytem profilowym zapewniającym wyjątkowe właściwości chwytne i umożliwiającym ergonomiczną pracę. Bardzo trwałe i wyjątkowo wytrzymałe.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana niełuszcąco na matowo.

długość klucza L: 170 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 26 mm

maksymalna szerokość szczęki b2: 31 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 6 mm

**Opis techniczny**

długość klucza L	170 mm
maksymalna wysokość szczęki h	6 mm
rozwartość klucza 2	13 mm
rozwartość klucza 1	10 mm
rozwartości kluczy	metryczne
maksymalna szerokość szczęki b2	31 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	26 mm
norma	DIN 3110

norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie